

ALZMETALL
 we drive productivity

Namizni vrtni stroj ALZTRONIC, Maksimalni Ø vrtnja v jeklo: 12 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	076560 12
GTIN	2050001755360
Razred artikla	03P

Opis

Izvedba:

Natančen stacionarni vrtni stroj z velikim številom vrtljajev in dolgo življenjsko dobo.

- **Motor na izmenični tok 230 V, 50 Hz.**
- **Digitalni prikaz števila vrtljajev.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje števila vrtljajev.**
- **Desni/levi tek.**
- **Vrtljiv ščitnik vretena z električnim varovalom.**
- **Stikalo za izklop v sili.**
- **24-mesečna garancija, 10-letna garancija nadomestnih delov.**
- **Brez vrtalne glave.**

Po višini nastavljiva in vrtljiva vrtna glava.

Napotek:

Drugi namizni vrtni stroji po ponudbi.

Oznaka proizvajalca: ALZTRONIC 12

Poraba moči: 540 W

Maksimalno število vrtljajev: 250 - 5000 min⁻¹

Vpenjalo za orodje: B16

Maksimalni Ø z navojnim svedrom v jeklo: M10

Hod vretena: 40 mm

Tehnični opis

Prevesna dolžina	200 mm
Minimalna razdalja med vretenom in osnovno ploščo	110 mm
Oznaka proizvajalca	ALZTRONIC 12
Maksimalni Ø z navojnim svedrom v jeklo	M10
Ø stebra	50 mm
Poraba moči	540 W
Maksimalni Ø vrtanja v jeklo	12 mm
Masa	64 kg
Vpenjalo za orodje	B16
Maksimalno število vrtljajev	250 - 5000 min ⁻¹
Uporabna širina osnovne plošče	300 mm
Uporabna dolžina osnovne plošče	240 mm
Podajanje	ročna
Nastavljanje višine vrtalne glave	Ročno kolo
Hod vretena	40 mm
Maksimalna razdalja med vretenom in osnovno ploščo	250 mm
Nazivna mera T-utora	12 mm
Število T-utorov	2
Razdalja med T-utori	80 mm