

Garant

Varčno pakiranje 3 kosi raglja, ki jo je mogoče preklopiti, 1/2 col z izmetačem, 40 zob



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG6064 1/2
GTIN	4069515051774
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja so jamstvo za brezhibno delovanje in dolgo življenjsko dobo.

Z ročico za preklop v desni ali levi tek.

Standard:

Zunanji 4-kotniki v skladu z **DIN 3120-A 12,5** z vzmeteno kroglico.

DIN 3122-D 12,5

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za:

Ročno upravljani vstavki.

Obseg dobave:

3 kosi raglje preklopne, 1/2 palca z izmetnikom št. 640025 1/2.

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/2 col
celotna dolžina	263 mm
Število zob	40
Vrsta izdelka	Raglja
USP1	3 kosi raglje preklopne, 1/2 palca z izmetnikom, 40 zob

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG6064 1/2
