

SWISS TOOLS

Držalo za orodje diagonalno 45°, levo, HSK-T 63, za 4-kotnik: 25mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	318826 25
GTIN	2050001673480
Razred artikla	36D

Opis**Izvedba:**

Z nastavljivo hladilno pušo z notranjim navojem.

Uporaba:

Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.

Za vpetje 4-kotnih ISO-držal orodij.

Tehnični opis

Srednji zamik konic f	15 mm
za 4-kotnik	25 mm
B	40 mm
Vpenjalna dolžina L ₁	58 mm
Previsna dolžina A	100 mm
Zunanji Ø D	102 mm
Trn za rezkarje	HSK-T 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za orodje

