

AEG

Udarni vrtalni stroj, Tip: SB2E1100RV



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	075610 SB2E1100RV
GTIN	4002395294176
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

Zmogljiv **udarni vrtalni stroj**

- **z desnim/levim tekom,**
- **z varnostno sklopko.**
- **s kovinsko hitrovpenjalno vrtalno glavo FIXTEC,**
- **z dvostopenjskim planetnim gonilom za visok vrtilni moment in optimalno prilagoditvijo na material.**

Kompakten in zmogljiv udarni vrtalni stroj z močjo 1100 W s sistemom proti vibracijam (AVS).

Prednosti:

Antivibracijski sistem.

Obseg dobave:

Vklj. s kovinsko hitrovpenjalno vrtalno glavo 1,5–13 mm, dodatnim ročajem, omejevalnim nastavkom za globino vrtanja in transportnim kovčkom.

Napotek:

Primerne vrtalne glave najdete v skupini 34.

Tehnični opis

Maksimalni vrtilni moment	60 Nm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	13,7 m/s ²
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	22 mm
Oznaka proizvajalca	SB2E1100RV
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	3200 min ⁻¹
Masa	2,9 kg
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Poraba moči	1100 W
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	1000 min ⁻¹
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	40 mm
Pakiranje	Transportni kovček
Napajanje	Omrežno napajanje
Primerno za material	Kamen
Primerno za material	Beton
Primerno za material	Zid
Vrsta izdelka	Udarni vrtilni stroj