

SWISS TOOLS

## Držalo za orodje aksialno, dvojno, desno, HSK-T 40, za 4-kotnik: 20 mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	318611 20
GTIN	2050001715326
Razred artikla	36D

### Opis

#### Izvedba:

Z nastavljivo hladilno pušo z notranjim navojem.

#### Uporaba:

Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.

Za vpetje 4-kotnih ISO-držal orodij.

Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-3

z notranjim hlajenjem: da

Previsna dolžina A: 80 mm

Vpenjalna dolžina  $L_1$ : 45 mm

B: 30 mm

Zunanji  $\varnothing$  D: 80 mm

### Tehnični opis

B	30 mm
Previsna dolžina A	80 mm
za 4-kotnik	20 mm
Vpenjalna dolžina $L_1$	45 mm
Zunanji $\varnothing$ D	80 mm
Trn za rezkarje	HSK-T 40

Standard vpenjalnega trna  
z notranjim hlajenjem

ISO 12164-3

da