

SWISS TOOLS

Držalo za notranje struženje, HSK-T 63, Vpenjalni Ø D1: 16mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	318830 16
GTIN	2050001672735
Razred artikla	36D

Opis**Uporaba:**

Za vpetje nožev za notranje struženje.

Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	75 mm
L ₁	49 mm
Vpenjalni Ø D ₁	16 mm
Zunanji Ø D	40 mm
Trn za rezkarje	HSK-T 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave