

SWISS TOOLS

**Držalo za orodje aksialno, enojno, levo, PSC 63, za 4-kotnik: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	318864 20
GTIN	2050001673411
Razred artikla	36D

**Opis****Izvedba:**

Z nastavljivo hladilno pušo z notranjim navojem.

**Uporaba:**

Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.

Za vpetje 4-kotnih ISO-držal orodij.

**Napotek:**

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

**Tehnični opis**

Vpenjalna dolžina L <sub>1</sub>	75 mm
Previsna dolžina A	100 mm
B	30 mm
za 4-kotnik	20 mm
Zunanji Ø D	80 mm
Trn za rezkarje	PSC 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-2
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za orodje

