



Akumulatorsko vrtalno kladivo brez akumulatorja, polnilnika akumulatorjev in kovčka, Tip: M12CH4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	075532 M12CH4
GTIN	4002395002719
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

- Robustna vrtalna kladiva s pnevmatskim udarnim mehanizmom.
- Vpenjanje svedrov SDS-plus.
- Izredno čvrsto kovinsko ohišje gonila.
- Desni/levi tek, blokada udarjanja in elektronska regulacija števila vrtljajev.

Akumulatorsko vrtalno kladivo z 12 V/4,0 Ah Red Li-ionskim akumulatorjem in motorjem POWERSTATE EC brez ščetk, optimizirano za vrtnje izvrtin Ø 4–10 mm v beton in zid.

Elektronika Redlink Plus – zaščita pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo akumulatorja, gonila in motorja.

Prednosti:

Motor POWERSTATE™ brez ščetk.

Obseg dobave:

Osnovna izvedba – brez akumulatorja, polnilnika akumulatorjev in kovčka.

Napotek:

Primerne HM-udarne svedre najdete od art. 787000 naprej. Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073808 in art. 073840 naprej.

Tehnični opis

Maksimalne vibracije v skladu z EN	4,4 m/s ²
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	10 mm
Maksimalno število udarcev	6575 min ⁻¹
Udarčna energija	1,1 J
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	13 mm
Oblika vpenjala za orodja	Držalo SDS-plus
Oznaka proizvajalca	M12CH-0
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	13 mm
Masa	1,9 kg
Napetost akumulatorja	12 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Območje števila vrtljajev	0 - 900 min ⁻¹
Držalo	SDS Plus
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	Kamen
Primerno za material	Beton
Primerno za material	Zid
Vrsta izdelka	Vrtalno kladivo

Pribor

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC
Li-ionski sistem M12B4 Tip akumulatorja MB12	073815 MB12
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C