

 kurtz ersa

Plinski spajkalnik Independent, ERSA tip: 75



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082250 75
GTIN	4003008061574
Razred artikla	04C

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan plinski spajkalnik z **udobnim piezo-vžigom**. Polnjenje z običajnim butanom (kot za plinske vžigalnike).

Uporaba:

Pri vzdrževalnih ali popraviljalnih delih, še posebej če v bližini ni možnosti napajanja s tokom oz. je le ta odklopljen.

Obseg dobave:

Vklj. s ploščatimi spajkalnimi konicami 1,0; 2,4; 3,2 in 4,8 mm. Plamenska šoba (do največ 1400 °C), šoba za vroči plin (do največ 700 °C), žarilni nož, reflektorska pločevina za nakrčevanje nakrčevalnih cevi, čistilna gobica in posoda zanjo, v praktični škatli iz umetne mase.

Tehnični opis

Masa plinskega spajkalnika	73 g
Čas obratovanja z enim polnjenjem plina	30 - 90 min
Vrsta vžiga	Piezo-vžig
Čas segrevanja	ca. 46 s
Maksimalna temperatura spajkalne konice	580 °C
Brezstopenjsko nastavljanje grelne moči	15 - 75 W
Širina konice za spajkanje	1 - 4,8 mm
Vrsta plina	Butan

Vrsta izdelka

Spajkalnik

Pribor

Spajkalna konica Oznaka proizvajalca G072KN

082400 G072KN