



## Naprava za vrezovanje navoja Rubber-Flex za vpenjalne stročnice za več območij, Tip: M1,4-7



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 333500 M1,4-7 |
| GTIN                  | 4045197312679 |
| Razred artikla        | 35D           |

### Opis

#### Izvedba:

- Za stroje s samo eno smerjo vrtenja.
- Nastavljiva varnostna drsna sklopka, ki varuje navojni sveder pred lomom.
- Izravnava dolžine na vlek in pritisk izenačuje razliko med strojnim podajanjem in korakom navoja.
- Avtomatsko podajanje zagotavlja natančne navoje.
- Samodejni hitri povratni hod 1,6: 1.
- Desni tek in levi tek, tudi brez prestavitve.
- Uporaba vpenjalnih stročnic Rubber-Flex ali hitrovpenjalnih vložkov.
- Kratko vzmetenje vrezovanja dopušča sprostitev brez poškodb navoja.

Vel. M3–M12 in M10–M30 z dvojnimi vpenjalnimi mehanizmom.

#### Opisno besedilo na sliki:

Matica za natančno nastavljanje globine navoja,  $\pm 0,1$  mm.

#### Uporaba:

- Vpetje v vrteče vreteno.
- Za vrezovanje zelo natančnega navoja.
- Brez predhodne prestavitve za levi ali desni navoj, uporabno za zaprte in skožnje izvrtine.

**Obseg dobave:**

Vklj. z držalno roko in pri art. 333500 tudi z 2 vpenjalnima stročnicama za več območij (Rubber-Flex), 2 viličastima ključema in 1 ključem za notranji 6-kotnik v skladu z aparatom!

**Dodatni pribor:**

Za vpenjalne stročnice za več območij (Rubber Flex) art. 333640 in nadomestno vpenjalno pripravo art. 333630 glejte seznam nadomestnih delov.

**Napotek:**

Ustrezna konusna držala art. 342500; 342600.

**Tehnični opis**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| avtomatska dolžina hoda                        | 10 mm                        |
| maksimalno število vrtljajev pri pomiku naprej | 1400 min <sup>-1</sup>       |
| Območje Ø 2. vpenjalne stročnice               | 4,5 - 6,5 mm                 |
| celotna dolžina                                | 131 mm                       |
| Konični trn DIN 238                            | B 12                         |
| Masa   | 0,8 kg                       |
| Območje Ø 1. vpenjalne stročnice               | 2,5 - 4,5 mm                 |
| Območje rezanja                                | M1,4 - M7                    |
| Ø ohišja                                       | 52 mm                        |
| Vrsta izdelka                                  | Naprave za vrezovanje navoja |

**Pribor**

|  |                |
|--|----------------|
| Vpenjalne stročnice za več območij Rubber Flex Območje vpenjanja Ø držala 2,5-4,5 mm | 333640 2,5-4,5 |
|--|----------------|

|  |                |
|--|----------------|
| Vpenjalne stročnice za več območij Rubber Flex Območje vpenjanja Ø držala 4,5-6,5 mm | 333640 4,5-6,5 |
|--|----------------|