



## Naprava za vrezovanje navoja za hitrozamenljive vložke, Tip: M5-20



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	333600 M5-20
GTIN	4045197312723
Razred artikla	35D

### Opis

#### Izvedba:

- Za stroje s samo eno smerjo vrtenja.
- Nastavljiva varnostna drsna sklopka, ki varuje navojni sveder pred lomom.
- Izravnava dolžine na vlek in pritisk izenačuje razliko med strojnim podajanjem in korakom navoja.
- Avtomatsko podajanje zagotavlja natančne navoje.
- Samodejni hitri povratni hod 1,6: 1.
- Desni tek in levi tek, tudi brez prestavitve.
- Uporaba vpenjalnih stročnic Rubber-Flex ali hitrovpenjalnih vložkov.
- Kratko vzmetenje vrezovanja dopušča sprostitvev brez poškodb navoja.

#### Uporaba:

- Vpetje v vrteče vreteno.
- Za vrezovanje zelo natančnega navoja.
- Brez predhodne prestavitve za levi ali desni navoj, uporabno za zaprte in skoznje izvrtine.

#### Obseg dobave:

Vklj. z držalno roko in pri art. 333500 tudi z 2 vpenjalnima stročnicama za več območij (Rubber-Flex), 2 viličastima ključema in 1 ključem za notranji 6-kotnik v skladu z aparatom!

#### Dodatni pribor:

Hitrovpjenjalni vložki art. 335420 – 335640.

Nadomestna vpenjalna priprava art. 333630 (glejte seznam nadomestnih delov).

**Napotek:**

Ustrezna konusna držala art. 342500; 342600.

## Tehnični opis

Območje Ø 2. vpenjalne stročnice	10 - 16 mm
avtomatska dolžina hoda	22 mm
celotna dolžina	244 mm
maksimalno število vrtljajev pri pomiku naprej	750 min <sup>-1</sup>
Konični trn DIN 238	B 22
Ø ohišja	85 mm
Masa	3,7 kg
Območje rezanja	M5 - M20
Območje Ø 1. vpenjalne stročnice	4,5 - 10 mm
Vrsta izdelka	Naprave za vrezovanje navoja

## Pribor

Trn za vrtalne glave z MK-držalom, precizna izvedba MK/konus vrtalne glave 5/22	342600 5/22
Trn za vrtalne glave z MK-držalom, precizna izvedba MK/konus vrtalne glave 4/22	342600 4/22
Trn z MK-držalom MK/konus vrtalne glave 3/22	342500 3/22
Trn za vrtalne glave z MK-držalom, precizna izvedba MK/konus vrtalne glave 2/22	342600 2/22
Trn za vrtalne glave z MK-držalom, precizna izvedba MK/konus vrtalne glave 3/22	342600 3/22
Trn z MK-držalom MK/konus vrtalne glave 2/22	342500 2/22