

mato

Mazalna tlačilka z vzvodom brez pribora, 400 g



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083572
GTIN	4016553061067
Razred artikla	08H

Opis

Izvedba:

Kakovostna **industrijska izvedba** (navidezno mazanje je izključeno) z brezstopenjskim fiksiranjem bata. Možnost polnjenja z nepakirano mastjo (prostornina 500 cm³) oz. s kartušami (prostornina 400 g).

Standard:

DIN 1283

Tehnični opis

Preizkusni tlak	800 bar
Priključni navoj cevi	R1/8 col
Delovni tlak	400 bar
Vsebina	400 g
Značilnost blagovnega imena	400 g
Vrsta izdelka	Tlačna mazalka

Pribor

4-čeljustni hidravlični ustniksafeLOCK Priključni navoj 1/8	083596 1/8
---	------------

Oklepna cev s 4-čeljustnim hidravličnim ustnikom Priključni navoj 1/8	083586 1/8
Cev s šobo z univerzalnim ustnikom Priključni navoj 1/8	083583 1/8
Cev s šobo s koničastim ustnikom Priključni navoj 1/8	083584 1/8
Oklepna cev z drsno sklopko Priključni navoj 1/8	083588 1/8
Večnamenska kartuša z mastjo za Standardne mazalne tlačilke Tip PLUS	083590 PLUS
4-čeljustni hidravlični ustnik Priključni navoj 1/8	083589 1/8
Večnamenska kartuša z mastjo za Standardne mazalne tlačilke Tip UNI	083590 UNI