



## Držalo za orodje, oblika B1 radialno desno, kratko, Ø držala d1: 20mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319000 20
GTIN	4045197190987
Razred artikla	32V

### Opis

#### Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

#### Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

#### Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: B

$h_1$ : 16 mm

$h_2$ : 22 mm

$b_1$ : 55 mm

$b_2$ : 30 mm

$h_5$ : 30 mm

$h_6$ : 25 mm

### Tehnični opis

$h_6$	25 mm
$b_2$	30 mm

$h_2$	22 mm
$\varnothing$ držala $d_1$	20 mm
$l_2$	30 mm
$l_1$	16 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 20
$b_1$	55 mm
$h_1$	16 mm
$h_5$	30 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij

---

## Pribor

Montažni ključ za krogelno šobo Velikost 10

319003 10