

HOLEX**Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, SK 40, Območje rezanja navoja: M6-20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	334634 M6-20
GTIN	4045197488459
Razred artikla	32P

Opis**Izvedba:**

- **Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.**
- **Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.**

Uporaba:

- **Izdelovanje natančnega navoja.**
- **Uporabno za desni in levi navoj.**
- **Za NC stroje in obdelovalne centre.**

Dodatni pribor:

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420 – 335660.

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820; 308835.

Napotek:

- **Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14 – M33 po ponudbi.**
- **Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.**

Standard vpenjalnega trna: DIN 69871

Izravnava dolžine na tlak: 12,5 mm

Izravnava dolžine na vlek: 12,5 mm

Zunanji Ø D: 55 mm

Notranji Ø D_i: 31 mm

Previsna dolžina A: 100 mm

Tehnični opis

Zunanji Ø D	55 mm
Območje rezanja navoja	M6 – M20
Previsna dolžina A	100 mm
Izravnava dolžine na tlak	12,5 mm
Notranji Ø D ₁	31 mm
Izravnava dolžine na vlek	12,5 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja

Pribor

Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 7 mm	335430 7
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 9 mm	335430 9
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 12 mm	335647 12
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 14 mm	335620 14
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm	335620 6
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 11 mm	335647 11
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 10 mm	335647 10
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
	308740 40

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40

Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Garnitura hitrovpenjalnih vložkov brez varnostne drsne sklopke, 9-delna	335470
Pritezni čep Hurco 60° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308803 40
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 10 mm	335620 10
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 14 mm	335647 14
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 6 mm	335430 6
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 9 mm	335647 9
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm	335647 7
Pritezni čep Hurco 90° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308805 40
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 16 mm	335430 16
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm	335620 8
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 16 mm	335620 16
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 11 mm	335430 11
Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
	308812 40

Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm

335620 7

Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40

308630 40

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 16 mm

335647 16

Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308620 40

Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40

308810 40

Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40

308780 40

Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40

308802 40

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 14 mm

335430 14

Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308615 40

Pritezni čep Hurco 60° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40

308804 40

Pritezni čep Hurco 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40

308801 40

Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40

308820 40

Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40

308700 40

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 8 mm

335430 8

Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40

308720 40

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 11 mm

335620 11

Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40

308605 40

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 12 mm

335430 12

Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 10 mm	335430 10
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm	335647 8
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 12 mm	335620 12
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm	335647 6
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 9 mm	335620 9