

Garant

Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, Ø držala 20 mm, Območje rezanja navoja: M3-12

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	334620 M3-12
GTIN	4045197487865
Razred artikla	31P

Opis**Izvedba:**

- Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.
 - Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.
- S kroglično vodilno tulko za lažjo vzdolžno kompenzacijo brez zračnosti.**

Cilindrično držalo po z DIN 1835 – oblika B in E.

Uporaba:

- Izdelovanje natančnega navoja.
- Uporabno za desni in levi navoj.
- Za NC stroje in obdelovalne centre.

Dodatni pribor:

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420 – 335660.

Napotek:

- **Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14 – M33 po ponudbi.**
- **Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.**

Izravnava dolžine na tlak: 7,5 mm

Izravnava dolžine na vlek: 7,5 mm

Zunanji Ø D: 38 mm

Notranji Ø D₁: 19 mm

Previsna dolžina A: 39 mm

Tehnični opis

Zunanji Ø D	38 mm
Izravnava dolžine na tlak	7,5 mm
Notranji Ø D ₁	19 mm
Območje rezanja navoja	M3 – M12
Izravnava dolžine na vlek	7,5 mm
Previsna dolžina A	39 mm
Trn za rezkarje	Ø držala 20 mm
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja

Pribor

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm	335645 6
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 10 mm	335420 10
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm	335610 8
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 3,5 mm	335610 3,5
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 3,5 mm	335645 3,5
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 3,5 mm	335420 3,5
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 8 mm	335420 8
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 11 mm	335420 11
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 4,5 mm	335645 4,5
Garnitura hitrovpenjalnih vložkov brez varnostne drsne sklopke, 8-delna	335460
	335420 9

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 9 mm

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 10 mm

335610 10

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm

335645 8

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 7 mm

335420 7

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 11 mm

335610 11

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 10 mm

335645 10

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 9 mm

335645 9

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm

335610 6

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm

335645 7

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 4,5 mm

335610 4,5

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm

335610 7

Garnitura hitrovpjenjalnih vložkov z varnostno drsno sklopko, 8-delna

335650

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 6 mm

335420 6

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 9 mm

335610 9

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 4,5 mm

335420 4,5