

Garant**Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, SK 50, Območje rezanja navoja: M3-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	334638 M3-12
GTIN	4045197488466
Razred artikla	31P

Opis**Izvedba:**

- Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.
 - Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.
- S kroglično vodilno tulko za lažjo vzdolžno kompenzacijo brez zračnosti.**

Uporaba:

- Izdelovanje natančnega navoja.
- Uporabno za desni in levi navoj.
- Za NC stroje in obdelovalne centre.

Dodatni pribor:

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420 – 335660.

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820; 308835.

Napotek:

- **Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14 – M33 po ponudbi.**
- **Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.**

Standard vpenjalnega trna: DIN 69871

Izravnava dolžine na tlak: 7,5 mm

Izravnava dolžine na vlek: 7,5 mm

Zunanji Ø D: 38 mm

Notranji Ø D_i: 19 mm

Previsna dolžina A: 62 mm

Tehnični opis

Notranji $\varnothing D_1$	19 mm
Izravnava dolžine na vlek	7,5 mm
Zunanji $\varnothing D$	38 mm
Previsna dolžina A	62 mm
Območje rezanja navoja	M3 – M12
Izravnava dolžine na tlak	7,5 mm
Trn za rezkarje	SK 50
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja

Pribor

Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308700 50
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 7 mm	335645 7
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 50	308640 50
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 3,5 mm	335610 3,5
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke \varnothing držala navojnega svedra 7 mm	335420 7
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 4,5 mm	335610 4,5
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke \varnothing držala navojnega svedra 4,5 mm	335420 4,5

Garnitura hitrovpenjalnih vložkov brez varnostne drsne sklopke, 8-delna	335460
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308780 50
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 3,5 mm	335645 3,5
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm	335645 8
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 9 mm	335420 9
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 11 mm	335420 11
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 8 mm	335420 8
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 50	308810 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Pritezni čep Form A za strmi konus 50	308600 50
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 10 mm	335645 10
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm	335610 7
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 9 mm	335645 9
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308812 50
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm	335645 6

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 10 mm	335420 10
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 11 mm	335610 11
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm	335610 6
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 4,5 mm	335645 4,5
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 10 mm	335610 10
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 50	308605 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 3,5 mm	335420 3,5
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 6 mm	335420 6
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 9 mm	335610 9
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm	335610 8