

Garant**Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, HSK-A 100, Območje rezanja navoja: M6-20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	334656 M6-20
GTIN	4045197488572
Razred artikla	31P

Opis**Izvedba:**

- **Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.**
 - **Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.**
- S kroglično vodilno tulko za lažjo vzdolžno kompenzacijo brez zračnosti.**

Uporaba:

- **Izdelovanje natančnega navoja.**
- **Uporabno za desni in levi navoj.**
- **Za NC stroje in obdelovalne centre.**

Dodatni pribor:

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420 – 335660.

Nasadni ključ art. 309890.

Napotek:

- **Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14 – M33 po ponudbi.**
- **Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.**

Standard vpenjalnega trna: DIN 69893

Izravnava dolžine na tlak: 10 mm

Izravnava dolžine na vlek: 12,5 mm

Zunanji Ø D: 60 mm

Notranji Ø D_i: 31 mm

Previsna dolžina A: 100 mm

Tehnični opis

Notranji $\varnothing D_1$	31 mm
Izravnava dolžine na tlak	10 mm
Zunanji $\varnothing D$	60 mm
Izravnava dolžine na vlek	12,5 mm
Območje rezanja navoja	M6 – M20
Previsna dolžina A	100 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja

Pribor

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 7 mm	335620 7
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 14 mm	335647 14
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke \varnothing držala navojnega svedra 6 mm	335430 6
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 16 mm	335647 16
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke \varnothing držala navojnega svedra 14 mm	335430 14
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 6 mm	335620 6
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 9 mm	335620 9
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke \varnothing držala navojnega svedra 8 mm	335430 8
	335620 10

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 10 mm

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 9 mm

335647 9

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 11 mm

335647 11

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm

335647 8

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 12 mm

335620 12

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 10 mm

335430 10

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 7 mm

335430 7

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 12 mm

335647 12

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm

335647 7

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 11 mm

335430 11

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 10 mm

335647 10

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 16 mm

335620 16

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 11 mm

335620 11

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 14 mm

335620 14

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm

335647 6

Garnitura hitrovpenjalnih vložkov brez varnostne drsne sklopke, 9-delna

335470

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 16 mm

335430 16

335430 9

Hitrovpensjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 9 mm

Hitrovpensjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 12 mm

335430 12

HSK-cev za hladilno sredstvo za HSK 100

309880 100

Hitrovpensjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm

335620 8