



Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, Ø držala 20 mm, Območje rezanja navoja: M3-12



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 334622 M3-12 |
| GTIN | 4045197487872 |
| Razred artikla | 32P |

Opis

Izvedba:

- Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.
- Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.

Cilindrično držalo po z DIN 1835 – oblika B in E.

Uporaba:

- Izdelovanje natančnega navoja.
- Uporabno za desni in levi navoj.
- Za NC stroje in obdelovalne centre.

Dodatni pribor:

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420 – 335660.

Napotek:

- Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14 – M33 po ponudbi.
- Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.

Izravnava dolžine na tlak: 7,5 mm

Izravnava dolžine na vlek: 7,5 mm

Zunanji Ø D: 38 mm

Notranji Ø D_i: 19 mm

Previsna dolžina A: 41 mm

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|--------|
| Izravnava dolžine na tlak | 7,5 mm |
|---------------------------|--------|

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Zunanji Ø D | 38 mm |
| Notranji Ø D ₁ | 19 mm |
| Previsna dolžina A | 41 mm |
| Izravnava dolžine na vlek | 7,5 mm |
| Območje rezanja navoja | M3 – M12 |
| Trn za rezkarje | Ø držala 20 mm |
| Vrsta izdelka | Glava za vrezovanje navoja |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm | 335610 6 |
| Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm | 335645 6 |
| Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 11 mm | 335610 11 |
| Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 10 mm | 335610 10 |
| Garnitura hitrovpenjalnih vložkov brez varnostne drsne sklopke, 8-delna | 335460 |
| Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm | 335610 8 |
| Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 7 mm | 335420 7 |
| Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 10 mm | 335645 10 |
| Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 10 mm | 335420 10 |
| Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm | 335610 7 |
| Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 3,5 mm | 335645 3,5 |

| | |
|--|------------|
| Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 3,5 mm | 335610 3,5 |
| Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 11 mm | 335420 11 |
| Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 9 mm | 335420 9 |
| Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 9 mm | 335610 9 |
| Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 8 mm | 335420 8 |
| Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm | 335645 7 |
| Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 9 mm | 335645 9 |
| Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 3,5 mm | 335420 3,5 |
| Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 4,5 mm | 335420 4,5 |
| Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 4,5 mm | 335610 4,5 |
| Garnitura hitrovpjenjalnih vložkov z varnostno drsno sklopko, 8-delna | 335650 |
| Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 6 mm | 335420 6 |
| Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 4,5 mm | 335645 4,5 |
| Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm | 335645 8 |