



## Držalo za orodje, oblika B2 radialno levo, kratko, Ø držala d1: 50mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319010 50
GTIN	4045197373663
Razred artikla	32V

### Opis

#### Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

#### Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

#### Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: B

h<sub>1</sub>: 32 mm

h<sub>2</sub>: 41 mm

b<sub>1</sub>: 100 mm

b<sub>2</sub>: 50 mm

h<sub>5</sub>: 35 mm

h<sub>6</sub>: 60 mm

### Tehnični opis

b <sub>2</sub>	50 mm
h <sub>1</sub>	32 mm

$h_2$	41 mm
$h_5$	35 mm
$h_6$	60 mm
$l_2$	55 mm
$l_1$	30 mm
Ø držala $d_1$	50 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 50
$b_1$	100 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij