

SWISS TOOLS

Držalo nožev za odrezovanje radialni, PSC 50, za višino lista H: 26 mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	318899 26
GTIN	2050001714718
Razred artikla	36D

Opis**Uporaba:**

Za uporabo na stružnih / rezkalnih centrih.

Za vpetje zarezovalnih listov.

Napotek:

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Norma asiento: ISO 26623-2

Arbor standard: ISO 26623-2

Kiinnitysnormi: ISO 26623-2

Norme de porte-outils: ISO 26623-2

Befogó szabvány: ISO 26623-2

Norma attacco: ISO 26623-2

Previsna dolžina A: 58 mm

L₁: 53 mm

Zunanji Ø D: 80 mm

Tehnični opis

Previsna dolžina A	58 mm
L ₁	53 mm

za višino lista H	26 mm
Zunanji Ø D	80 mm
Trn za rezkarje	PSC 50
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-2
z notranjim hlajenjem	da