

## Garant

**Držalo za orodje eco, oblika B2 radialno levo, kratko, Ø držala d1: 20mm**



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319011 20
GTIN	4045197523617
Razred artikla	31V

### Opis

#### Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

**GARANT eco – za uporabo z običajnimi držali, GARANT eco – s sistemskimi držali za struženje art. 273830 – 273891 in GARANT eco – z osnovnimi držali za odrezovanje art. 273651.**

#### Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

#### Standard:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Oblika: B

h<sub>1</sub>: 16 mm

h<sub>2</sub>: 22 mm

b<sub>1</sub>: 55 mm

b<sub>2</sub>: 30 mm

h<sub>5</sub>: 30 mm

h<sub>6</sub>: 25 mm

### Tehnični opis

Ø držala $d_1$	20 mm
$b_2$	30 mm
$h_1$	16 mm
$l_2$	30 mm
$l_1$	16 mm
$h_5$	30 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 20
$h_6$	25 mm
$h_2$	22 mm
$b_1$	55 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij