

**Garant**

**Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, Ø držala 25 mm, Območje rezanja navoja: M3-12**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	334624 M3-12
GTIN	4045197487889
Razred artikla	31P

**Opis****Izvedba:**

- Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.
  - Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.
- S kroglično vodilno tulko za lažjo vzdolžno kompenzacijo brez zračnosti.**

Cilindrično držalo po z DIN 1835 – oblika B in E.

**Uporaba:**

- Izdelovanje natančnega navoja.
- Uporabno za desni in levi navoj.
- Za NC stroje in obdelovalne centre.

**Dodatni pribor:**

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420 – 335660.

**Napotek:**

- **Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14 – M33 po ponudbi.**
- **Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.**

Izravnava dolžine na tlak: 7,5 mm

Izravnava dolžine na vlek: 7,5 mm

Zunanji Ø D: 38 mm

Notranji Ø D<sub>1</sub>: 19 mm

Previsna dolžina A: 39 mm

**Tehnični opis**

Območje rezanja navoja	M3 – M12
Zunanji Ø D	38 mm
Izravnava dolžine na tlak	7,5 mm
Notranji Ø D <sub>1</sub>	19 mm
Previsna dolžina A	39 mm
Izravnava dolžine na vlek	7,5 mm
Trn za rezkarje	Ø držala 25 mm
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja

## Pribor

Garnitura hitrovpenjalnih vložkov z varnostno drsno sklopko, 8-delna	335650
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 3,5 mm	335610 3,5
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm	335610 6
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 3,5 mm	335420 3,5
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 8 mm	335420 8
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm	335645 7
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 10 mm	335610 10
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm	335610 7
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 9 mm	335645 9
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 9 mm	335610 9
	335645 8

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 3,5 mm

335645 3,5

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 4,5 mm

335645 4,5

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm

335610 8

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 9 mm

335420 9

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 6 mm

335420 6

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 10 mm

335420 10

Garnitura hitrovpjenjalnih vložkov brez varnostne drsne sklopke, 8-delna

335460

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 11 mm

335420 11

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 11 mm

335610 11

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 4,5 mm

335610 4,5

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm

335645 6

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 10 mm

335645 10

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 7 mm

335420 7

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 4,5 mm

335420 4,5