

**Garant****Držalo za orodje eco, oblika B1 radialno desno, kratko, Ø držala d1: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319001 20
GTIN	4045197522580
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

**GARANT eco** – za uporabo z običajnimi držali, **GARANT eco** – s sistemskimi držali za struženje art. 273830 – 273891 in **GARANT eco** – z osnovnimi držali za odrezovanje art. 273651.

**Uporaba:**

Zlasti za zunanjo obdelavo.

**Standard:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Oblika: B

$h_1$ : 16 mm

$h_2$ : 22 mm

$b_1$ : 55 mm

$b_2$ : 30 mm

$h_5$ : 30 mm

$h_6$ : 25 mm

**Tehnični opis**

$h_6$	25 mm
$h_5$	30 mm
$l_2$	30 mm
Ø držala $d_1$	20 mm
$l_1$	16 mm
$b_1$	55 mm
$b_2$	30 mm
$h_1$	16 mm
$h_2$	22 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 20
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij

---

## Pribor

Montažni ključ za krogelno šobo Velikost 10	319003 10
---	-----------