

Garant**Naprava za vrezovanje navoja, Tip: 20/3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	334100 20/3
GTIN	4045197152367
Razred artikla	31M

Opis**Izvedba:**

- Z vgrajenim obračalnim prenosom za avtomatični povratni tek. Pri doseženi globini navoja se naprava z dvigom vretena stroja avtomatsko preklopi (nizko obrabni krogelni sistem!).
- Pospešen povratni tek (pribl. za faktor $1,8 \times n_{maks.}$).
- Izravnava dolžine na vlek.
- Zadržalna roka za varovanje pred zasukom.
- Brez vzdrževanja.
- Uporabno za desni in levi navoj.
- S hitrozamenljivim sistemom.

Uporaba:

Za strojno vrezovanje navoja na vrtalnih strojih z ročnim podajanjem in brez obratne smeri vrtenja vretena. Za vrezovanje skoznjega navoja (z vložki art. 335430) oz. navoja v zaprtih izvrtinah (z vložki art. 335620).

Dodatni pribor:

Za hitrovpenjalne vložke glejte: art. 335420;335430 (**brez** varnostne drsne sklopke), art. 335610; 335620 (**z** varnostno drsno sklopko).

Tehnični opis

Ø D ₁	31 mm
maksimalno število vrtljajev pri pomiku naprej	500 min ⁻¹
Dolžina od merilnega vretena	170 mm
Morsekonus MK	3
L ₁	86 mm
Izravnava dolžine na vlek	16,5 mm
Hod prepuščanja B	8 mm
Območje rezanja	M8 – M20
Zunanji Ø D	100 mm
Ø D ₂	50 mm
Vrsta izdelka	Naprave za vrezovanje navoja

Pribor

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 16 mm	335620 16
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm	335620 8
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm	335620 6
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 7 mm	335430 7
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 12 mm	335620 12
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 14 mm	335430 14
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 10 mm	335620 10
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 16 mm	335430 16
	335430 11

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 11 mm

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 9 mm

335430 9

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm

335620 7

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 8 mm

335430 8

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 11 mm

335620 11

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 10 mm

335430 10

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 6 mm

335430 6

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 12 mm

335430 12

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 14 mm

335620 14

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 9 mm

335620 9