

**Garant****Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, PSC 63, Območje rezanja navoja: M6-20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	334660 M6-20
GTIN	4045197546838
Razred artikla	31M

**Opis****Izvedba:**

- Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.
  - Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.
- S kroglično vodilno tulko za lažjo vzdolžno kompenzacijo brez zračnosti.**

**Uporaba:**

- Izdelovanje natančnega navoja.
- Uporabno za desni in levi navoj.
- Za NC stroje in obdelovalne centre.

**Dodatni pribor:**

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420 – 335660.

Nasadni ključ art. 309890.

**Napotek:**

- **Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14 – M33 po ponudbi.**
- **Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.**

Standard vpenjalnega trna: ISO 26623-2

Izravnava dolžine na tlak: 10 mm

Izravnava dolžine na vlek: 10 mm

Zunanji Ø D: 60 mm

Notranji Ø D<sub>1</sub>: 31 mm

Previsna dolžina A: 97 mm

## Tehnični opis

Notranji $\varnothing D_1$	31 mm
Zunanji $\varnothing D$	60 mm
Izravnava dolžine na tlak	10 mm
Previsna dolžina A	97 mm
Izravnava dolžine na vlek	10 mm
Območje rezanja navoja	M6 – M20
Trn za rezkarje	PSC 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-2
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja

## Pribor

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko $\varnothing$ držala navojnega svedra 11 mm	335647 11
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko $\varnothing$ držala navojnega svedra 16 mm	335647 16
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke $\varnothing$ držala navojnega svedra 12 mm	335430 12
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko $\varnothing$ držala navojnega svedra 11 mm	335620 11
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko $\varnothing$ držala navojnega svedra 16 mm	335620 16
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko $\varnothing$ držala navojnega svedra 9 mm	335620 9
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko $\varnothing$ držala navojnega svedra 6 mm	335620 6
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke $\varnothing$ držala navojnega svedra 14 mm	335430 14
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko $\varnothing$ držala navojnega svedra 8 mm	335647 8

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 11 mm	335430 11
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 16 mm	335430 16
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm	335647 7
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 14 mm	335620 14
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 9 mm	335647 9
Garnitura hitrovpenjalnih vložkov brez varnostne drsne sklopke, 9-delna	335470
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 12 mm	335620 12
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm	335620 8
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 8 mm	335430 8
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm	335647 6
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 14 mm	335647 14
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 12 mm	335647 12
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm	335620 7
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 10 mm	335647 10
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 10 mm	335620 10
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 6 mm	335430 6
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 10 mm	335430 10
	335430 9

Hitrovpensjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø  
držala navojnega svedra 9 mm

Hitrovpensjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø  
držala navojnega svedra 7 mm

335430 7