



Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, SK 50, Območje rezanja navoja: M6-20



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	334642 M6-20
GTIN	4045197488497
Razred artikla	32P

Opis

Izvedba:

- Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.
- Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.

Uporaba:

- Izdelovanje natančnega navoja.
- Uporabno za desni in levi navoj.
- Za NC stroje in obdelovalne centre.

Dodatni pribor:

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420 – 335660.

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820; 308835.

Napotek:

- Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14 – M33 po ponudbi.
- Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.

Standard vpenjalnega trna: DIN 69871

Izravnava dolžine na tlak: 12,5 mm

Izravnava dolžine na vlek: 12,5 mm

Zunanji Ø D: 55 mm

Notranji Ø D_i: 31 mm

Previsna dolžina A: 83 mm

Tehnični opis

Zunanji Ø D	55 mm
Izravnava dolžine na tlak	12,5 mm
Območje rezanja navoja	M6 – M20
Notranji Ø D ₁	31 mm
Izravnava dolžine na vlek	12,5 mm
Previsna dolžina A	83 mm
Trn za rezkarje	SK 50
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja

Pribor

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 14 mm	335620 14
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 12 mm	335647 12
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 14 mm	335647 14
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 12 mm	335430 12
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm	335620 6
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Pritezni čep Form A za strmi konus 50	308600 50
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm	335620 8
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 50	308660 50
	335430 14

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 14 mm

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm

335647 8

Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 50

308810 50

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 12 mm

335620 12

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 7 mm

335430 7

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 9 mm

335620 9

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 11 mm

335620 11

Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 50

308610 50

Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50

308780 50

Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50

308812 50

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 16 mm

335430 16

Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50

308720 50

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 9 mm

335430 9

Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 50

308615 50

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50

308765 50

Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 50

308605 50

Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50

308820 50

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm

335647 6

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 16 mm

335620 16

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 9 mm	335647 9
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 10 mm	335647 10
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 11 mm	335430 11
Garnitura hitrovpjenjalnih vložkov brez varnostne drsne sklopke, 9-delna	335470
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 11 mm	335647 11
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308700 50
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 50	308640 50
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm	335647 7
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm	335620 7
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 10 mm	335430 10
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 8 mm	335430 8
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 6 mm	335430 6
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 10 mm	335620 10
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 16 mm	335647 16
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50