

Garant

Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, Ø držala 25 mm, Območje rezanja navoja: M6-20

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	334624 M6-20
GTIN	4045197487896
Razred artikla	31P

Opis**Izvedba:**

- Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.
 - Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.
- S kroglično vodilno tulko za lažjo vzdolžno kompenzacijo brez zračnosti.**

Cilindrično držalo po z DIN 1835 – oblika B in E.

Uporaba:

- Izdelovanje natančnega navoja.
- Uporabno za desni in levi navoj.
- Za NC stroje in obdelovalne centre.

Dodatni pribor:

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420 – 335660.

Napotek:

- **Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14 – M33 po ponudbi.**
- **Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.**

Izravnava dolžine na tlak: 12,5 mm

Izravnava dolžine na vlek: 12,5 mm

Zunanji Ø D: 55 mm

Notranji Ø D₁: 31 mm

Previsna dolžina A: 64 mm

Tehnični opis

Notranji \varnothing D ₁	31 mm
Območje rezanja navoja	M6 – M20
Previsna dolžina A	64 mm
Zunanji \varnothing D	55 mm
Izravnava dolžine na tlak	12,5 mm
Izravnava dolžine na vlek	12,5 mm
Trn za rezkarje	\varnothing držala 25 mm
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja

Pribor

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 6 mm	335620 6
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke \varnothing držala navojnega svedra 14 mm	335430 14
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke \varnothing držala navojnega svedra 6 mm	335430 6
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 9 mm	335620 9
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 12 mm	335620 12
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke \varnothing držala navojnega svedra 9 mm	335430 9
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 16 mm	335620 16
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 10 mm	335620 10
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 7 mm	335620 7
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 16 mm	335647 16
	335430 11

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 11 mm

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 10 mm

335647 10

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm

335647 7

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm

335647 8

Garnitura hitrovpenjalnih vložkov brez varnostne drsne sklopke, 9-delna

335470

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 12 mm

335647 12

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 11 mm

335620 11

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 9 mm

335647 9

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 8 mm

335430 8

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 10 mm

335430 10

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 12 mm

335430 12

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 7 mm

335430 7

Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 16 mm

335430 16

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm

335620 8

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 11 mm

335647 11

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 14 mm

335620 14

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 14 mm

335647 14

335647 6

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala
navojnega svedra 6 mm
