

Garant**Naprava za vrezovanje navoja, Tip: 20/4****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 334100 20/4 |
| GTIN | 4045197152374 |
| Razred artikla | 31M |

Opis**Izvedba:**

- Z vgrajenim obračalnim prenosom za avtomatični povratni tek. Pri doseženi globini navoja se naprava z dvigom vretena stroja avtomatsko preklopi (nizko obrabni krogelni sistem!).
- Pospešen povratni tek (pribl. za faktor $1,8 \times n_{maks.}$).
- Izravnava dolžine na vlek.
- Zadržalna roka za varovanje pred zasukom.
- Brez vzdrževanja.
- Uporabno za desni in levi navoj.
- S hitrozamenljivim sistemom.

Uporaba:

Za strojno vrezovanje navoja na vrtalnih strojih z ročnim podajanjem in brez obratne smeri vrtenja vretena. Za vrezovanje skoznjega navoja (z vložki art. 335430) oz. navoja v zaprtih izvrtinah (z vložki art. 335620).

Dodatni pribor:

Za hitrovpenjalne vložke glejte: art. 335420;335430 (**brez** varnostne drsne sklopke), art. 335610; 335620 (**z** varnostno drsno sklopko).

Tehnični opis

| | |
|--|------------------------------|
| Ø D ₂ | 50 mm |
| Ø D ₁ | 31 mm |
| Hod prepuščanja B | 8 mm |
| Izravnava dolžine na vlek | 16,5 mm |
| maksimalno število vrtljajev pri pomiku naprej | 500 min ⁻¹ |
| Dolžina od merilnega vretena | 170 mm |
| Zunanji Ø D | 100 mm |
| Območje rezanja | M8 – M20 |
| L ₁ | 86 mm |
| Morsekonus MK | 4 |
| Vrsta izdelka | Naprave za vrezovanje navoja |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Hitrovpensalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 16 mm | 335430 16 |
| Hitrovpensalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 11 mm | 335620 11 |
| Hitrovpensalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 6 mm | 335430 6 |
| Hitrovpensalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 14 mm | 335620 14 |
| Hitrovpensalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 12 mm | 335620 12 |
| Hitrovpensalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 9 mm | 335620 9 |
| Hitrovpensalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 16 mm | 335620 16 |
| Hitrovpensalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 10 mm | 335430 10 |
| | 335620 6 |

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 11 mm

335430 11

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 10 mm

335620 10

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 7 mm

335430 7

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 12 mm

335430 12

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 9 mm

335430 9

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm

335620 7

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 8 mm

335430 8

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm

335620 8

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 14 mm

335430 14