

SWISS TOOLS

Držalo za orodje aksialno, enojno, desno, PSC 40, za 4-kotnik: 20mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	318901 20
GTIN	2050001715654
Razred artikla	36D

Opis**Izvedba:**

Z nastavljivo hladilno pušo z notranjim navojem.

Uporaba:

Za uporabo na stružnih / rezkalnih centrih.

Za vpetje 4-kotnih ISO-držal orodij.

Napotek:

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Tehnični opis

za 4-kotnik	20 mm
B	30 mm
Vpenjalna dolžina L ₁	60 mm
Previsna dolžina A	80 mm
Zunanji Ø D	80 mm
Trn za rezkarje	PSC 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-2
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za orodje

