

SWISS TOOLS

**Držalo za orodje aksialno, dvojno, desno, PSC 50, za 4-kotnik: 20 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	318923 20
GTIN	2050001715531
Razred artikla	36D

**Opis****Izvedba:**

Z nastavljivo hladilno pušo z notranjim navojem.

**Uporaba:**

Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.

Za vpetje 4-kotnih ISO-držal orodij.

**Napotek:**

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Standard vpenjalnega trna: ISO 26623-2

z notranjim hlajenjem: da

Previsna dolžina A: 98 mm

Vpenjalna dolžina L<sub>1</sub>: 75 mm

B: 30 mm

Zunanji Ø D: 80 mm

**Tehnični opis**

za 4-kotnik	20 mm
Vpenjalna dolžina L <sub>1</sub>	75 mm
B	30 mm
Previsna dolžina A	98 mm
Zunanji Ø D	80 mm
Trn za rezkarje	PSC 50

Standard vpenjalnega trna  
z notranjim hlajenjem

ISO 26623-2

da