


Držalo za orodje, oblika C1 aksialno, desno, Ø držala d1: 16mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319100 16
GTIN	4045197373717
Razred artikla	32V

Opis
Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: C

h₁: 12 mm

h₂: 17 mm

b₁: 43 mm

b₂: 24 mm

Širina držala b₃: 13 mm

h₅: 20 mm

Tehnični opis

Ø držala d ₁	16 mm
h ₆	22 mm

Širina držala b_3	13 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 16
h_1	12 mm
h_2	17 mm
b_2	24 mm
b_1	43 mm
h_5	20 mm
l_1	44 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij

Pribor

Montažni ključ za krogelno šobo Velikost 10	319003 10
---	-----------