



**Držalo za orodje, oblika B4 radialno levo, kratko, Ø držala d1: 50mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319060 50
GTIN	4045197373700
Razred artikla	32V

## Opis

### Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

### Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

### Standard:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Oblika: B

h<sub>1</sub>: 32 mm

h<sub>2</sub>: 41 mm

b<sub>1</sub>: 100 mm

b<sub>2</sub>: 50 mm

h<sub>5</sub>: 35 mm

h<sub>6</sub>: 60 mm

## Tehnični opis

h <sub>5</sub>	35 mm
----------------	-------

$h_6$	60 mm
$h_2$	41 mm
$l_1$	30 mm
Ø držala $d_1$	50 mm
$b_1$	100 mm
$l_2$	55 mm
$b_2$	50 mm
$h_1$	32 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 50
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij

## Pribor

Montažni ključ za krogelno šobo Velikost 10	319003 10
---	-----------