



Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, BT 40, Območje rezanja navoja: M6-20



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	334665 M6-20
GTIN	4045197488510
Razred artikla	32P

Opis

Izvedba:

- Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.
- Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.

Uporaba:

- Izdelovanje natančnega navoja.
- Uporabno za desni in levi navoj.
- Za NC stroje in obdelovalne centre.

Dodatni pribor:

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420 – 335660.

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820; 308835.

Napotek:

- **Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14 – M33 po ponudbi.**
- **Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.**

Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-2

Izravnava dolžine na tlak: 12,5 mm

Izravnava dolžine na vlek: 12,5 mm

Zunanji Ø D: 55 mm

Notranji Ø D_i: 31 mm

Previsna dolžina A: 100 mm

Tehnični opis

Notranji $\varnothing D_1$	31 mm
Območje rezanja navoja	M6 – M20
Zunanji $\varnothing D$	55 mm
Izravnava dolžine na vlek	12,5 mm
Izravnava dolžine na tlak	12,5 mm
Previsna dolžina A	100 mm
Trn za rezkarje	BT 40
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja

Pribor

Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep Hurco 60° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308803 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 10 mm	335647 10
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 12 mm	335620 12
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40	308810 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Garnitura hitrovpenjalnih vložkov brez varnostne drsne sklopke, 9-delna	335470
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 10 mm	335620 10

Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep Hurco 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep Hurco 90° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308805 40
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 6 mm	335430 6
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 16 mm	335430 16
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 9 mm	335620 9
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 9 mm	335430 9
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308780 40
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm	335620 8
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 9 mm	335647 9
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 12 mm	335647 12
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 14 mm	335620 14
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 16 mm	335647 16
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 7 mm	335430 7
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40

Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm	335620 7
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 8 mm	335430 8
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep Hurco 60° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308804 40
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 12 mm	335430 12
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 16 mm	335620 16
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 14 mm	335430 14
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 14 mm	335647 14
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 11 mm	335430 11
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 10 mm	335430 10
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm	335647 8
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
	335647 11

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 11 mm

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40

308740 40

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40

308790 40

Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308650 40

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm

335647 7

Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40

308785 40

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm

335620 6

Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40

308812 40

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm

335647 6

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 11 mm

335620 11