



Držalo za orodje, oblika C1 aksialno, desno, Ø držala d1: 50mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319100 50
GTIN	4045197373724
Razred artikla	32V

Opis

Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: C

h_1 : 32 mm

h_2 : 41 mm

b_1 : 100 mm

b_2 : 50 mm

Širina držala b_3 : 26 mm

h_5 : 50 mm

Tehnični opis

Širina držala b_3	26 mm
l_1	100 mm

b ₂	50 mm
b ₁	100 mm
h ₆	60 mm
h ₅	50 mm
h ₂	41 mm
h ₁	32 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 50
Ø držala d ₁	50 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij

Pribor

Montažni ključ za krogelno šobo Velikost 10

319003 10