



Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, MK3, Območje rezanja navoja: M3-12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	334645 M3-12
GTIN	4045197606808
Razred artikla	32P

Opis

Izvedba:

- Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.
- Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.

Morsekonus DIN 228 B.

Uporaba:

- Izdelovanje natančnega navoja.
- Uporabno za desni in levi navoj.
- Za NC stroje in obdelovalne centre.

Dodatni pribor:

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420 – 335660.

Napotek:

- Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14 – M33 po ponudbi.
- Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.

Izravnava dolžine na tlak: 7,5 mm

Izravnava dolžine na vlek: 7,5 mm

Zunanji Ø D: 38 mm

Notranji Ø D_i: 19 mm

Previsna dolžina A: 46 mm

Tehnični opis

Zunanji Ø D	38 mm
-------------	-------

Izravnava dolžine na vlek	7,5 mm
Previsna dolžina A	46 mm
Območje rezanja navoja	M3 – M12
Notranji $\varnothing D_1$	19 mm
Izravnava dolžine na tlak	7,5 mm
Trn za rezkarje	MK3
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja

Pribor

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 9 mm	335610 9
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 4,5 mm	335645 4,5
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke \varnothing držala navojnega svedra 11 mm	335420 11
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 3,5 mm	335610 3,5
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke \varnothing držala navojnega svedra 10 mm	335420 10
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke \varnothing držala navojnega svedra 7 mm	335420 7
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 10 mm	335610 10
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 11 mm	335610 11
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 3,5 mm	335645 3,5
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 4,5 mm	335610 4,5
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 9 mm	335645 9

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm	335610 7
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm	335645 8
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 6 mm	335420 6
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 10 mm	335645 10
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 8 mm	335420 8
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm	335610 8
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 3,5 mm	335420 3,5
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 4,5 mm	335420 4,5
Garnitura hitrovpjenjalnih vložkov brez varnostne drsne sklopke, 8-delna	335460
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 9 mm	335420 9
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm	335645 7
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm	335610 6
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm	335645 6