

SWISS TOOLS

Držalo za notranje struženje, PSC 63, Vpenjalni Ø D1: 32mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	318888 32
GTIN	2050001672957
Razred artikla	36D

Opis**Uporaba:**

Za uporabo na stružnih / rezkalnih centrih.

Za vpetje nožev za notranje struženje.

Napotek:

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Tehnični opis

L ₁	78 mm
Vpenjalni Ø D ₁	32 mm
Previsna dolžina A	100 mm
Zunanji Ø D	56 mm
Trn za rezkarje	PSC 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-2
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

