



Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, Ø držala 25 mm, Območje rezanja navoja: M6-20



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	334626 M6-20
GTIN	4045197488411
Razred artikla	32P

Opis

Izvedba:

- Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.
- Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.

Cilindrično držalo po z DIN 1835 – oblika B in E.

Uporaba:

- Izdelovanje natančnega navoja.
- Uporabno za desni in levi navoj.
- Za NC stroje in obdelovalne centre.

Dodatni pribor:

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420 – 335660.

Napotek:

- Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14 – M33 po ponudbi.
- Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.

Izravnava dolžine na tlak: 12,5 mm

Izravnava dolžine na vlek: 12,5 mm

Zunanji Ø D: 55 mm

Notranji Ø D_i: 31 mm

Previsna dolžina A: 64 mm

Tehnični opis

Previsna dolžina A	64 mm
--------------------	-------

Notranji $\varnothing D_1$	31 mm
Izravnava dolžine na tlak	12,5 mm
Zunanji $\varnothing D$	55 mm
Izravnava dolžine na vlek	12,5 mm
Območje rezanja navoja	M6 – M20
Trn za rezkarje	\varnothing držala 25 mm
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja

Pribor

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 10 mm	335647 10
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke \varnothing držala navojnega svedra 8 mm	335430 8
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 14 mm	335620 14
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 6 mm	335620 6
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 12 mm	335647 12
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 9 mm	335647 9
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 7 mm	335620 7
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke \varnothing držala navojnega svedra 14 mm	335430 14
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 12 mm	335620 12
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 9 mm	335620 9
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 8 mm	335620 8

Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 16 mm	335620 16
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 14 mm	335647 14
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 11 mm	335430 11
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 11 mm	335620 11
Garnitura hitrovpjenjalnih vložkov brez varnostne drsne sklopke, 9-delna	335470
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 10 mm	335430 10
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 11 mm	335647 11
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 7 mm	335430 7
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm	335647 6
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 16 mm	335647 16
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 16 mm	335430 16
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm	335647 7
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 6 mm	335430 6
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 9 mm	335430 9
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm	335647 8
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 10 mm	335620 10
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 12 mm	335430 12