




## Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, MK3, Območje rezanja navoja: M6-20



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	334645 M6-20
GTIN	4045197606815
Razred artikla	32P

### Opis

#### Izvedba:

- **Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.**
- **Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.**

Morsekonus DIN 228 B.

#### Uporaba:

- **Izdelovanje natančnega navoja.**
- **Uporabno za desni in levi navoj.**
- **Za NC stroje in obdelovalne centre.**

#### Dodatni pribor:

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420 – 335660.

#### Napotek:

- **Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14 – M33 po ponudbi.**
- **Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.**

Izravnava dolžine na tlak: 12,5 mm

Izravnava dolžine na vlek: 12,5 mm

Zunanji Ø D: 55 mm

Notranji Ø D<sub>i</sub>: 31 mm

Previsna dolžina A: 70 mm

### Tehnični opis

Območje rezanja navoja	M6 – M20
------------------------	----------

Zunanji Ø D	55 mm
Notranji Ø D <sub>1</sub>	31 mm
Izravnava dolžine na tlak	12,5 mm
Previsna dolžina A	70 mm
Izravnava dolžine na vlek	12,5 mm
Trn za rezkarje	MK3
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja

## Pribor

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 10 mm	335620 10
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 10 mm	335430 10
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 9 mm	335620 9
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 16 mm	335647 16
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 6 mm	335430 6
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 9 mm	335647 9
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 16 mm	335620 16
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm	335620 8
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm	335647 6
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 11 mm	335620 11
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 12 mm	335620 12

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm	335647 7
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 10 mm	335647 10
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 11 mm	335647 11
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm	335620 7
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 9 mm	335430 9
Garnitura hitrovpenjalnih vložkov brez varnostne drsne sklopke, 9-delna	335470
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 12 mm	335647 12
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 16 mm	335430 16
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm	335620 6
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 12 mm	335430 12
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 7 mm	335430 7
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm	335647 8
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 8 mm	335430 8
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 14 mm	335620 14
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 14 mm	335647 14
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 14 mm	335430 14
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 11 mm	335430 11