

**Garant****Držalo za orodje eco, oblika B2 radialno levo, kratko, Ø držala d1: 50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319011 50
GTIN	4045197578754
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

**GARANT eco – za uporabo z običajnimi držali, GARANT eco – s sistemskimi držali za struženje art. 273830 – 273891 in GARANT eco – z osnovnimi držali za odrezovanje art. 273651.**

**Uporaba:**

Zlasti za zunanjo obdelavo.

**Standard:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Oblika: B

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 34 mm

b<sub>1</sub>: 100 mm

b<sub>2</sub>: 50 mm

h<sub>5</sub>: 35 mm

h<sub>6</sub>: 60 mm

**Tehnični opis**

b <sub>2</sub>	50 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 50
h <sub>1</sub>	25 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
Ø držala d <sub>1</sub>	50 mm
l <sub>2</sub>	55 mm
h <sub>2</sub>	34 mm
l <sub>1</sub>	30 mm
h <sub>6</sub>	60 mm
h <sub>5</sub>	35 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij