

**Garant****Držalo za orodje eco, oblika B3 radialno desno, kratko, Ø držala d1: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319051 25
GTIN	4045197528384
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

**GARANT eco** – za uporabo z običajnimi držali, **GARANT eco** – s sistemskimi držali za struženje art. 273830 – 273891 in **GARANT eco** – z osnovnimi držali za odrezovanje art. 273651.

**Uporaba:**

Zlasti za zunanjo obdelavo.

**Standard:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Oblika: B

h<sub>1</sub>: 16 mm

h<sub>2</sub>: 22 mm

b<sub>1</sub>: 55 mm

b<sub>2</sub>: 30 mm

h<sub>5</sub>: 30 mm

h<sub>6</sub>: 25 mm

**Tehnični opis**

b <sub>1</sub>	55 mm
l <sub>2</sub>	30 mm
h <sub>5</sub>	30 mm
h <sub>6</sub>	25 mm
h <sub>1</sub>	16 mm
h <sub>2</sub>	22 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 25
b <sub>2</sub>	30 mm
l <sub>1</sub>	16 mm
Ø držala d <sub>1</sub>	25 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij