

Garant**Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, SK 40, Območje rezanja navoja: M3-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	334630 M3-12
GTIN	4045197488428
Razred artikla	31P

Opis**Izvedba:**

- **Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.**
 - **Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.**
- S kroglično vodilno tulko za lažjo vzdolžno kompenzacijo brez zračnosti.**

Uporaba:

- **Izdelovanje natančnega navoja.**
- **Uporabno za desni in levi navoj.**
- **Za NC stroje in obdelovalne centre.**

Dodatni pribor:

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420 – 335660.

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820; 308835.

Napotek:

- **Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14 – M33 po ponudbi.**
- **Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.**

Standard vpenjalnega trna: DIN 69871

Izravnava dolžine na tlak: 7,5 mm

Izravnava dolžine na vlek: 7,5 mm

Zunanji Ø D: 38 mm

Notranji Ø D_i: 19 mm

Previsna dolžina A: 60 mm

Tehnični opis

Previsna dolžina A	60 mm
Zunanji Ø D	38 mm
Notranji Ø D ₁	19 mm
Izravnava dolžine na vlek	7,5 mm
Območje rezanja navoja	M3 – M12
Izravnava dolžine na tlak	7,5 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja

Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 3,5 mm	335610 3,5
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 9 mm	335645 9
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 9 mm	335420 9
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308780 40
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 8 mm	335420 8
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40

Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 4,5 mm	335610 4,5
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep Hurco 60° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308803 40
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 10 mm	335420 10
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 6 mm	335420 6
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm	335645 6
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm	335610 8
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 3,5 mm	335645 3,5
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm	335645 8
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm	335610 7
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 10 mm	335645 10
Garnitura hitrovpenjalnih vložkov brez varnostne drsne sklopke, 8-delna	335460
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 10 mm	335610 10
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep Hurco 90° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308805 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 11 mm	335610 11
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 3,5 mm	335420 3,5
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 11 mm	335420 11
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm	335610 6
Pritezni čep Hurco 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 9 mm	335610 9
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40	308810 40
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 4,5 mm	335645 4,5
Pritezni čep Hurco 60° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308804 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 4,5 mm	335420 4,5
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 7 mm	335420 7
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M

Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm	335645 7
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40