



Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, BT 50, Območje rezanja navoja: M6-20



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 334670 M6-20 |
| GTIN | 4045197488534 |
| Razred artikla | 32P |

Opis

Izvedba:

- Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.
- Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.

Uporaba:

- Izdelovanje natančnega navoja.
- Uporabno za desni in levi navoj.
- Za NC stroje in obdelovalne centre.

Dodatni pribor:

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420 – 335660.

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820; 308835.

Napotek:

- **Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14 – M33 po ponudbi.**
- **Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.**

Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-2

Izravnava dolžine na tlak: 12,5 mm

Izravnava dolžine na vlek: 12,5 mm

Zunanji Ø D: 55 mm

Notranji Ø D_i: 31 mm

Previsna dolžina A: 83 mm

Tehnični opis

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Območje rezanja navoja | M6 – M20 |
| Notranji $\varnothing D_1$ | 31 mm |
| Previsna dolžina A | 83 mm |
| Izravnava dolžine na vlek | 12,5 mm |
| Izravnava dolžine na tlak | 12,5 mm |
| Zunanji $\varnothing D$ | 55 mm |
| Trn za rezkarje | BT 50 |
| Standard vpenjalnega trna | JIS B6339 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2 |
| Vrsta izdelka | Glava za vrezovanje navoja |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 16 mm | 335620 16 |
| Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50 | 308760 50 |
| Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke \varnothing držala navojnega svedra 9 mm | 335430 9 |
| Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke \varnothing držala navojnega svedra 12 mm | 335430 12 |
| Pritezni čep Form A za strmi konus 50 | 308600 50 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50 | 308820 50 |
| Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 7 mm | 335620 7 |
| Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 12 mm | 335620 12 |
| Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50 | 308785 50 |
| Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 8 mm | 335620 8 |
| Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50 | 308780 50 |

| | |
|---|-----------|
| Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 10 mm | 335430 10 |
| Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 11 mm | 335620 11 |
| Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 6 mm | 335430 6 |
| Pritezni čep Oblika B za strmi konus 50 | 308640 50 |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 50 | 308605 50 |
| Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50 | 308812 50 |
| Garnitura hitrovpjenjalnih vložkov brez varnostne drsne sklopke, 9-delna | 335470 |
| Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50 | 308795 50 |
| Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 16 mm | 335647 16 |
| Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm | 335647 7 |
| Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 7 mm | 335430 7 |
| Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 11 mm | 335647 11 |
| Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm | 335647 6 |
| Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 11 mm | 335430 11 |
| Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50 | 308650 50 |
| Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50 | 308765 50 |
| Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50 | 308720 50 |
| Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 9 mm | 335620 9 |
| Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 14 mm | 335620 14 |
| | 308740 50 |

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50

| | |
|--|-----------|
| Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50 | 308620 50 |
| Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 10 mm | 335620 10 |
| Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 10 mm | 335647 10 |
| Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 50 | 308660 50 |
| Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 16 mm | 335430 16 |
| Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 50 | 308610 50 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50 | 308830 50 |
| Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 9 mm | 335647 9 |
| Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 12 mm | 335647 12 |
| Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 8 mm | 335430 8 |
| Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm | 335620 6 |
| Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 14 mm | 335647 14 |
| Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm | 335647 8 |
| Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 50 | 308810 50 |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 50 | 308615 50 |
| Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 14 mm | 335430 14 |
| Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50 | 308790 50 |
| Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50 | 308700 50 |