



Držalo za orodje, oblika B1 radialno desno, kratko, Ø držala d1: 16mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319000 16
GTIN	4045197373632
Razred artikla	32V

Opis

Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: B

h_1 : 12 mm

h_2 : 17 mm

b_1 : 42 mm

b_2 : 25 mm

h_5 : 20 mm

h_6 : 22 mm

Tehnični opis

b_2	25 mm
h_6	22 mm

h_1	12 mm
\varnothing držala d_1	16 mm
b_1	42 mm
l_1	13 mm
h_5	20 mm
h_2	17 mm
l_2	24 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 16
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij

Pribor

Montažni ključ za krogelno šobo Velikost 10	319003 10
---	-----------