

Garant**Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, SK 40, Območje rezanja navoja: M6-20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	334630 M6-20
GTIN	4045197488435
Razred artikla	31P

Opis**Izvedba:**

- Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.
 - Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.
- S kroglično vodilno tulko za lažjo vzdolžno kompenzacijo brez zračnosti.**

Uporaba:

- Izdelovanje natančnega navoja.
- Uporabno za desni in levi navoj.
- Za NC stroje in obdelovalne centre.

Dodatni pribor:

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420 – 335660.

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820; 308835.

Napotek:

- **Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14 – M33 po ponudbi.**
- **Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.**

Standard vpenjalnega trna: DIN 69871

Izravnava dolžine na tlak: 12,5 mm

Izravnava dolžine na vlek: 12,5 mm

Zunanji Ø D: 55 mm

Notranji Ø D_i: 31 mm

Previsna dolžina A: 100 mm

Tehnični opis

Notranji $\varnothing D_1$	31 mm
Izravnava dolžine na tlak	12,5 mm
Izravnava dolžine na vlek	12,5 mm
Previsna dolžina A	100 mm
Območje rezanja navoja	M6 – M20
Zunanji $\varnothing D$	55 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja

Pribor

Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čep Hurco 60° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308804 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 9 mm	335647 9
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke \varnothing držala navojnega svedra 9 mm	335430 9
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 14 mm	335647 14
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \varnothing držala navojnega svedra 10 mm	335620 10
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke \varnothing držala navojnega svedra 8 mm	335430 8

Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 11 mm	335647 11
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 7 mm	335430 7
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308780 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 16 mm	335430 16
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm	335647 7
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 10 mm	335647 10
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 6 mm	335430 6
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 7 mm	335620 7
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 14 mm	335620 14
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 14 mm	335430 14
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 10 mm	335430 10
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 12 mm	335620 12
Pritezni čep Hurco 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40
	335647 8

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm	
Hitrovpentalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 8 mm	335620 8
Garnitura hitrovpentalnih vložkov brez varnostne drsne sklopke, 9-delna	335470
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 16 mm	335647 16
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 12 mm	335647 12
Hitrovpentalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 12 mm	335430 12
Hitrovpentalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 16 mm	335620 16
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40	308810 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm	335647 6
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Hitrovpentalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm	335620 6
Hitrovpentalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 11 mm	335620 11
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
	308812 40

Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40

Pritezni čep Hurco 90° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308805 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 11 mm	335430 11
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 9 mm	335620 9
Pritezni čep Hurco 60° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308803 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40