

**Garant****Držalo za orodje eco, oblika B4 radialno levo, kratko, Ø držala d1: 30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319061 30
GTIN	4045197523686
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

**GARANT eco – za uporabo z običajnimi držali, GARANT eco – s sistemskimi držali za struženje art. 273830 – 273891 in GARANT eco – z osnovnimi držali za odrezovanje art. 273651.**

**Uporaba:**

Zlasti za zunanjo obdelavo.

**Standard:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Oblika: B

h<sub>1</sub>: 20 mm

h<sub>2</sub>: 29 mm

b<sub>1</sub>: 70 mm

b<sub>2</sub>: 35 mm

h<sub>5</sub>: 38 mm

h<sub>6</sub>: 35 mm

**Tehnični opis**

Ø držala $d_1$	30 mm
$b_1$	70 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 30
$h_2$	29 mm
$b_2$	35 mm
$h_1$	20 mm
$l_1$	22 mm
$l_2$	40 mm
$h_5$	38 mm
$h_6$	35 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij