

**Držalo za orodje, oblika B1 radialno desno, kratko, Ø držala d1: 50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319000 50
GTIN	
Razred artikla	32V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

Ø držala d ₁	50 mm
h ₁	32 mm
l ₁	30 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 50
b ₁	100 mm
l ₂	55 mm
h ₅	35 mm

b ₂	50 mm
h ₆	60 mm
h ₂	41 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij

Pribor

Montažni ključ za krogelno šobo Velikost 10	319003 10
---	-----------