



Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, SK 40, Območje rezanja navoja: M3-12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	334634 M3-12
GTIN	4045197488442
Razred artikla	32P

Opis

Izvedba:

- Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.
- Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.

Uporaba:

- Izdelovanje natančnega navoja.
- Uporabno za desni in levi navoj.
- Za NC stroje in obdelovalne centre.

Dodatni pribor:

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420 – 335660.

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820; 308835.

Napotek:

- Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14 – M33 po ponudbi.
- Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.

Standard vpenjalnega trna: DIN 69871

Izravnava dolžine na tlak: 7,5 mm

Izravnava dolžine na vlek: 7,5 mm

Zunanji Ø D: 38 mm

Notranji Ø D_i: 19 mm

Previsna dolžina A: 60 mm

Tehnični opis

Previsna dolžina A	60 mm
Zunanji Ø D	38 mm
Izravnava dolžine na tlak	7,5 mm
Notranji Ø D ₁	19 mm
Območje rezanja navoja	M3 – M12
Izravnava dolžine na vlek	7,5 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja

Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 6 mm	335420 6
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep Hurco 60° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308803 40
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 3,5 mm	335420 3,5
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 8 mm	335420 8
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm	335610 6
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 9 mm	335420 9
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 10 mm	335610 10
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 3,5 mm	335610 3,5
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 11 mm	335610 11
Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 9 mm	335610 9
Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 11 mm	335420 11
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 6 mm	335645 6
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep Hurco 90° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308805 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
	335645 8

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko \emptyset držala navojnega svedra 8 mm

Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \emptyset držala navojnega svedra 8 mm	335610 8
Garnitura hitrovpjenjalnih vložkov brez varnostne drsne sklopke, 8-delna	335460
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko \emptyset držala navojnega svedra 7 mm	335645 7
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40	308810 40
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke \emptyset držala navojnega svedra 10 mm	335420 10
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep Hurco 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko \emptyset držala navojnega svedra 3,5 mm	335645 3,5
Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke \emptyset držala navojnega svedra 7 mm	335420 7
Pritezni čep Hurco 60° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308804 40
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko \emptyset držala navojnega svedra 7 mm	335610 7
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308780 40
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko \emptyset držala navojnega svedra 10 mm	335645 10
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40

Hitrovpjenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke Ø držala navojnega svedra 4,5 mm	335420 4,5
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 9 mm	335645 9
Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 4,5 mm	335645 4,5
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
Hitrovpjenjalni vložek z varnostno drsno sklopko Ø držala navojnega svedra 4,5 mm	335610 4,5