


SWISS TOOLS

**Držalo nožev za odrezovanje aksialno, levo, PSC 63, za višino lista H: 32 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	318908 32
GTIN	2050001673039
Razred artikla	36D

**Opis****Uporaba:**

Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.

Za vpetje zarezovalnih listov.

**Napotek:**

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Norma asiento: ISO 26623-2

Arbor standard: ISO 26623-2

Kiinnitysnormi: ISO 26623-2

Norme de porte-outils: ISO 26623-2

Befogó szabvány: ISO 26623-2

Norma attacco: ISO 26623-2

Previsna dolžina A: 145 mm

L<sub>1</sub>: 110 mm

Zunanji Ø D: 80 mm

Srednji zamik konic f: 22 mm

**Tehnični opis**

za višino lista H	32 mm
Srednji zamik konic f	22 mm
Previsna dolžina A	145 mm
L <sub>1</sub>	110 mm
Zunanji Ø D	80 mm

Trn za rezkarje	PSC 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-2
z notranjim hlajenjem	da