



**Držalo za orodje, oblika B4 radialno levo, kratko, Ø držala d1: 16mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319060 16
GTIN	4045197373694
Razred artikla	32V

## Opis

### Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

### Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

### Standard:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Oblika: B

h<sub>1</sub>: 12 mm

h<sub>2</sub>: 17 mm

b<sub>1</sub>: 42 mm

b<sub>2</sub>: 25 mm

h<sub>5</sub>: 20 mm

h<sub>6</sub>: 22 mm

## Tehnični opis

h <sub>1</sub>	12 mm
----------------	-------

$b_2$	25 mm
$l_1$	13 mm
$b_1$	42 mm
Ø držala $d_1$	16 mm
$h_2$	17 mm
$h_5$	20 mm
$l_2$	24 mm
$h_6$	22 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 16
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij