

**Garant****Držalo za orodje eco, oblika B5 radialno desno, dolgo, Ø držala d1: 30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

319071 30

GTIN

4045197584311

Razred artikla

31V

**Opis****Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

**GARANT eco** – za uporabo z običajnimi držali, **GARANT eco** – s sistemskimi držali za struženje art. 273830 – 273891 in **GARANT eco** – z osnovnimi držali za odrezovanje art. 273651.

**Uporaba:**

Zlasti za zunanjo obdelavo.

**Standard:****ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Oblika: B

h<sub>1</sub>: 20 mmh<sub>2</sub>: 29 mmb<sub>1</sub>: 100 mmb<sub>2</sub>: 65 mmh<sub>5</sub>: 38 mmh<sub>6</sub>: 28 mm**Tehnični opis**

h <sub>6</sub>	28 mm
h <sub>1</sub>	20 mm
l <sub>1</sub>	22 mm
l <sub>2</sub>	40 mm
h <sub>5</sub>	38 mm
Ø držala d <sub>1</sub>	30 mm
h <sub>2</sub>	29 mm
b <sub>2</sub>	65 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 30
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij